

Menet nem-megy oldali gyűrűs idomszer UNC-2A, Menet: 1/4



Rendelési adatok

Rendelés száma	486302 1/4
GTIN	4045197228239
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

ANSI B1.2 szabvány szerint idomszerek.
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.
UNC = Unified national coarse thread.

Szabvány:

ANSI B 1.1

Műszaki leírás

Menet	1/4 UNC
Menet / coll	20
Kalibrálás	L12
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Tűrésmező	A
Menetfajta	UNC
Szabvány	ANSI B 1.1

Minőség	2
Termék fajtája	Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer

Szolgáltatások

DAkS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100
Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 60 mm	028600 60