

3M Scotch-Brite™

**Csiszolóvlies tekercs, 115 mm × 10 m, Vlies szerkezet: 220****Rendelési adatok**

Rendelés száma	556100 220
GTIN	3134375441100
Árucikk kategória	53M

**Leírás****Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

**Előny:**

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes, ismételhő finis.**
- **Szárazon és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

**Felhasználás:**

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón. **Közepes / középfinom:** Univerzálisan használható vakrozda, kisebb szennyeződések, elszíneződések eltávolításához; előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához, lakkozás előtti zsírtalanításhoz, tisztításhoz.

**Műszaki leírás**

Szemcseméret	240 - 280
Vlies szerkezet	220

Finomsági fok	közepes
Festék	piros
Kivitel	A Fine
3M megnevezés	WR-SH
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Görgőszélesség	115 mm
Tekereshossz	10 m
Terméknév attribútum	115 mm × 10 m
Termék fajtája	Csiszolóvlies tekercs

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

---

**Tartozék**

Tüske	556030
Kézi csiszolótömb	556020