

**Garant****Zsugorbefogó 3°, extra karcsú, HSK-E 40 A = 60, Befogási Ø D1: 5 mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 308321 5      |
| GTIN              | 4045197875716 |
| Árucikk kategória | 31A           |

**Leírás****Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- HSK-működő felületek megmunkálva.
- Karcsú kivitel (3° kontúr).

Extra karcsú kivitel.

**Kiegyensúlyozási fok 2,5 / 40000 min<sup>-1</sup>.**

**Felhasználás:**

- Elsősorban a szerszám- és formagyártás területén.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

**Különleges tartozék:**

Hűtőfolyadék cső 309880 sz. Dugókulcs 309890 sz. Zsugorbefogó hosszabbító 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 180 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási Ø D<sub>1</sub>: 5 mm

Külső Ø D: 12 mm

Ø D<sub>2</sub>: 8 mm

**Műszaki leírás**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Külső Ø D                 | 12 mm |
| Befogási Ø D <sub>1</sub> | 5 mm  |
| Ø D <sub>2</sub>          | 8 mm  |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogó                               | HSK-E 40 A = 60                     |
| Befogó szabvány                      | DIN 69893                           |
| Befogó szabvány                      | ISO 12164-1                         |
| Alak                                 | E                                   |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 40000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 μm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HSC                                 |
| Termék fajtája                       | Zsugorbefogó                        |

## Tartozék

|   |              |
|---|--------------|
| Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 3-5,9 mm       | 354236 3-5,9 |
| Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 3-5 mm | 354240 3-5   |
| Hűtőegység Típus CU1                                  | 354215 CU1   |
| Zsugorbefogó készülék Típus SU1                       | 354210 SU1   |
| Alapszekrény  | 354290       |
| Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 3-5,9 mm        | 354235 3-5,9 |