

Garant**Zsugorbefogó 3°, extra karcsú, HSK-E 40 A = 60, Befogási Ø D1: 12 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308321 12
GTIN	4045197875754
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- HSK-működő felületek megmunkálva.
- Karcsú kivitel (3° kontúr).

Extra karcsú kivitel.

Kiegyensúlyozási fok 2,5 / 40000 min⁻¹.

Felhasználás:

- Elsősorban a szerszám- és formagyártás területén.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Különleges tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz. Dugókulcs 309890 sz. Zsugorbefogó hosszabbító 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 180 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási Ø D₁: 12 mm

Külső Ø D: 19 mm

Ø D₂: 15 mm

Műszaki leírás

Ø D ₂	15 mm
Befogási Ø D ₁	12 mm
Külső Ø D	19 mm

Befogó	HSK-E 40 A = 60
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	E
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 40000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Alapszekrény	354290
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12