

Menet nem-megy oldali gyűrűs idomszer UNC-2A, Menet: 5/16



Rendelési adatok

Rendelés száma	486302 5/16
GTIN	4045197228246
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

ANSI B1.2 szabvány szerint idomszerek.
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.
UNC = Unified national coarse thread.

Szabvány:

ANSI B 1.1

Műszaki leírás

Menet / coll	18
Menet	5/16 UNC
Kalibrálás	L12
Tűrésmező	A
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Menetfajta	UNC
Szabvány	ANSI B 1.1

Minőség	2
Termék fajtája	Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer

Szolgáltatások

DAkS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100
Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 20 mm	028600 20