

Menet Dugós idomszer UNF-2B, Menet: 9/16coll



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 486320 9/16 |
| GTIN | 2050001691217 |
| Árucikk kategória | 48B |

Leírás

Kivitel:

ANSI B1.2 szabvány szerint idomszerek.
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.
UNF = Unified national fine thread.

Szabvány:

ANSI B 1.1

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Menet / coll | 18 |
| Menet | 9-16 UNF |
| Szabvány | ANSI B 1.1 |
| Menetfajta | UNF |
| Minőség | 2 |
| Tűrésmező | B |
| Idomszert fajtája | Nem megy-oldali idomszer |
| Idomszert fajtája | Megy oldali idomszer |
| Kalibrálás | L10 |
| Termék fajtája | Dugós menetidomszer |

Szolgáltatások

| | |
|---|-----------|
| KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 20 mm | 028550 20 |
|---|-----------|

DAkKS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90
mm

028590 90