



**Csiszolóvászon (A) barna, nagyon rugalmas KK 114 F, 230×280 mm,  
Szemcsézet: 60**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	556900 60
GTIN	4018875000397
Árucikk kategória	56V

## Leírás

### Kivitel:

Sűrű szövésű, robusztus és **nagyon rugalmas** pamutszövet (olaj- és petróleum álló) egyenletesen szórt, teljesen műgyanta kötésű **normál korunddal (A)**. Ideálisan illeszkedik a munkadarab geometriájához. **Nem rojtosodik, maximális csiszolási teljesítményű és hosszú élettartamú.** Lap mérete 230×280 mm.

**VSM KK 114 F típus: Barna szövet, rendkívül erős igénybevételre.** Ez a minőség különösen hajlékony, olajnak- és petróleumnak ellenáll és hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.

### Felhasználás:

Univerzálisan használható, elsősorban kézi csiszoláshoz (557600 sz. gumi csiszolótömb).

## Műszaki leírás

Finomsági fok	durva
Szemcsézet	60
Gyártó jelölése	KK 114 F
Sorozat	KK114F
Csiszolóanyag	Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Csiszolólapp szélessége	280 mm
Csiszolólapp hossza	230 mm
Terméknév attribútum	230×280 mm
Termék fajtája	Csiszolóvászon

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Acél fenőlap	556950
Gumi csiszolótömb	557600