

Garant**Menetfúró átmenő furathoz, rövid + magfurat csigafúró + fordítóvas,
Metrikus menethez: M3-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	146260 M3-12
GTIN	4045197876560
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

A kazetta nyitásakor a szerszámok automatikusan álló helyzetbe kerülnek és könnyen kivehetők. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 egyvágásos menetfúrókból, 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méretű magfurat csigafúrókból és 1.1/2 fordítóvasból összeállítva.

Tartalma:

1-1 db 131450 sz. egyvágásos gépi menetfúró M3 – M12, 114150 sz. magfúró és 148410 sz. fordítóvas

Műszaki leírás

Metrikus menethez	M3 – M12
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szabvány	DIN 352
Termék fajtája	Menetfúró

Tartozék

Egyvágásos menetfúró átmenő furathozrövid M M8	131450 M8
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 10,2	114150 10,2
Egyvágásos menetfúró átmenő furathozrövid M M5	131450 M5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,8	114150 6,8
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,5	114150 8,5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 2,5	114150 2,5
Egyvágásos menetfúró átmenő furathozrövid M M10	131450 M10
Egyvágásos menetfúró átmenő furathozrövid M M3	131450 M3
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 4,2	114150 4,2
Fordítóvas, állítható Típus 2	148410 2
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 5	114150 5
Egyvágásos menetfúró átmenő furathozrövid M M4	131450 M4
Egyvágásos menetfúró átmenő furathozrövid M M12	131450 M12
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 3,3	114150 3,3
Fordítóvas, állítható Típus 1.1/2	148410 1.1/2
Egyvágásos menetfúró átmenő furathozrövid M M6	131450 M6
Kazetta, üres Típus 3	146960 3