

Garant**Gépi menetfúrók átmenő furathoz + magfurat csigafúrók, Metrikus menethez: M3-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	146723 M3-12
GTIN	4045197876577
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

A kazetta nyitásakor a szerszámok automatikusan álló helyzetbe kerülnek és könnyen kivehetők. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 gépi menetfúrókból és 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méretű magfurat csigafúrókból összeállítva.

Tartalma:

1-1 gépi menetfúró kenőhoronnyal M3 – M12, 132640 sz. magfúró 114580 sz.

Műszaki leírás

Metrikus menethez	M3 – M12
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szabvány	DIN 376
Szabvány	DIN 371
Színes gyűrű	Zöld

Termék fajtája	Menetfűró
----------------	-----------

Tartozék

HOLEX Pro Tap gépi menetfűróHSS-E M M3	132680 M3
Csigafűró HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
Gépi menetfűróHSS-E M M3	132640 M3
Csigafűró HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
HOLEX Pro Tap gépi menetfűróHSS-E M M8	132680 M8
Gépi menetfűróHSS-E M M5	132640 M5
Gépi menetfűróHSS-E M M10	132640 M10
HOLEX Pro Tap gépi menetfűróHSS-E M M4	132680 M4
Gépi menetfűróHSS-E M M12	132640 M12
HOLEX Pro Tap gépi menetfűróHSS-E M M6	132680 M6
HOLEX Pro Tap gépi menetfűróHSS-E M M12	132680 M12
Gépi menetfűróHSS-E M M4	132640 M4
Csigafűró HSS-E Ø DC h8 10,2 mm	114580 10,2
Csigafűró HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
HOLEX Pro Tap gépi menetfűróHSS-E M M10	132680 M10
Csigafűró HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Gépi menetfűróHSS-E M M8	132640 M8
Csigafűró HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Csigafűró HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
HOLEX Pro Tap gépi menetfűróHSS-E M M5	132680 M5
Gépi menetfűróHSS-E M M6	132640 M6
Kazetta, üres Típus 4	146960 4