

**Garant****Gépi menetfúrók zsákfurathoz + magfurat csigafúrók, Metrikus menethez: M3-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	146923 M3-12
GTIN	4045197876584
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

A kazetta nyitásakor a szerszámok automatikusan álló helyzetbe kerülnek és könnyen kivehetők. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 gépi menetfúrókból és 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méretű magfurat csigafúrókból összeállítva.

**Tartalma:**

1-1 gépi menetfúró kenőhoronnyal M3 – M12, 135850 sz. magfúró 114580 sz.

**Műszaki leírás**

Metrikus menethez	M3 – M12
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szabvány	DIN 376
Szabvány	DIN 371
Színes gyűrű	Zöld

Termék fajtája

Menetfúró

**Tartozék**

Gépi menetfúróHSS-E Form C M M5	135850 M5
Gépi menetfúróHSS-E Form C M M3	135850 M3
Gépi menetfúróHSS-E Form C M M6	135850 M6
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 10,2 mm	114580 10,2
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
Gépi menetfúróHSS-E Form C M M10	135850 M10
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
Gépi menetfúróHSS-E Form C M M4	135850 M4
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
Csigafúró HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
Gépi menetfúróHSS-E Form C M M8	135850 M8
Gépi menetfúróHSS-E Form C M M12	135850 M12
Kazetta, üres Típus 4	146960 4