

Garant**Meghajtott szerszám, radiális visszahúzott, VX3, Típus: Z30-VX3-R****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319919 Z30-VX3-R
GTIN	4045197876973
Árucikk kategória	31W

Leírás**Kivitel:**

Használható **dobrevolveren**. Jobbos kivitel. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel, max. 70 bar.

Beigazítás **standard túsorral**.

IKD kivitel – kerámia tömítéskészlettel, max. 70 bar nyomáshoz, szárazon járatáshoz teljesen alkalmas.

IM kivitel – belső felfogó anyával.

Használható minden **DMG Gildemeister CTX** CNC esztergagépen **Sauter** revolverrel. Meghajtó csatlakozó **DIN 5480**. A szerszámok befogása a meghajtó szerszámban ER szorítópatronnal külső anyával vagy EWS licencű VARIA VX gyorscsérés rendszerrel. Külső körvonal hűtés KM csővel, belső hűtés a szerszámon keresztül központilag az orsóval. Maximális fordulatszám 8000 min⁻¹. Rövidített kivitel a nagyobb megmunkálási tér érdekében.

Előny:

- **Súly- és geometria-optimalizált felépítés.**
- **Folyamatbiztos a kiváló minőségű alkotóelemeknek köszönhetően, hosszú élettartamú.**
- **Nagy nyomatékok átvitele.**
- **100%-os ellenőrzés – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.**
- **Belső hűtés: Speciális fejlesztésű és szabadalmaztatott tömítés.**

Felhasználás:

A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.

Alkalmazható :

DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.

Tartalom:

Meghajtott szerszámok szorítópatronhoz: Inkl. felfogó anya és körmőskulcs. AGW VARIA VX: Inkl. szorítókulcs.

Különleges tartozék:

Hozzávaló 319802 – 319888 sz. Varia VX betétek, 319761 – 319781 sz. ER gyorscsérés adapter, 308941 – 309878 sz. ER szorítópatron, 309680 – 309745 sz. ER szorítókulcs.

Figyelem:

- **További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Az IK szerszámoknál (belső hűtés) nincs szárazon futás standard tömítésnél, hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.**
- **Ajánlás: A VARIA VX kivittelt egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) kezelje.**
- **Nehéz marási munkákhoz a kúpos görgőcsapágyas változat ajánlott, ajánlatkérésre.**

Szerszám befogás: Varia VX3

l_1 : 106 mm

b_1 : 32 mm

b_2 : 83,5 mm

h_1 : 68 mm

x: 55 mm

Hűtés: külső

Műszaki leírás

Hűtés	külső
x	70 mm
l_1	104 mm
h_1	68 mm
b_2	85,5 mm
b_1	27 mm
Befogó	VX3
VDI méret	30
Szerszám befogás	Varia VX3
Termék fajtája	Meghajtott szerszám

Tartozék

Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 10 mm

319823 10

Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 20 mm	319823 20
Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 6 mm	319823 6
Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 16 mm	319823 16
Varia szorítópatronos befogó VARIA VX3 ER szorítópatron mérethez 16	319802 16
Varia szorítópatronos befogó VARIA VX3 ER szorítópatron mérethez 32	319802 32
Varia szorítópatronos befogó VARIA VX3 ER szorítópatron mérethez 20	319802 20
Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 25 mm	319823 25
Varia szorítópatronos befogó VARIA VX3 ER szorítópatron mérethez 25	319802 25
Axiális marótüske tartó VARIA VX3 Tüske Ø d1 16 mm	319835 16
Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 12 mm	319823 12
Axiális marótüske tartó VARIA VX3 Tüske Ø d1 27 mm	319835 27
Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 8 mm	319823 8
Axiális marótüske tartó VARIA VX3 Tüske Ø d1 22 mm	319835 22