



Meghajtott szerszám, radiális, standard tű, ER25, Típus: 30-25-LIK



Rendelési adatok

Rendelés száma	319931 30-25-LIK
GTIN	4045197877086
Árucikk kategória	31W

Leírás

Kivitel:

Standard beigazító sor (tű).

Használható minden **DMG Gildemeister CTX** CNC esztergagépen **Sauter** revolverrel. Meghajtó csatlakozó **DIN 5480**. A szerszámok befogása a meghajtó szerszámban ER szorítópatronnal külső anyával vagy EWS licencű VARIA VX gyorscséres rendszerrel. Külső körvonal hűtés KM csővel, belső hűtés a szerszámon keresztül központilag az orsóval. Maximális fordulatszám 8000 min^{-1} . Használható **csillagrevolveren**. Balos kivitelek, vagyis megmunkálás a főorsó irányába. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel, max. 70 bar.

Előny:

- **Súly- és geometria-optimalizált felépítés.**
- **Folyamatbiztos a kiváló minőségű alkotóelemeknek köszönhetően, hosszú élettartamú.**
- **Nagy nyomatékok átvitele.**
- **100%-os ellenőrzés – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.**
- **Belső hűtés: Speciális fejlesztésű és szabadalmaztatott tömítés.**

Felhasználás:

A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.

Alkalmazható :

DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.

Tartalom:

Meghajtott szerszámok szorítópatronhoz: Inkl. felfogó anya és körmöskulcs. AGW VARIA VX: Inkl. szorítókulcs.

Különleges tartozék:

Hozzávaló Varia VX betétek 319802 – 319888 sz., ER szorítópatronok 308941 – 309878 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 sz.

Figyelem:

- **További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Az IK szerszámoknál (belső hűtés) nincs szárazon futás standard tömítésnél, hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.**
- **Ajánlás: A VARIA VX kivitel egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) kezelje.**

VDI méret: 30

Szerszámbefogás: ER25

l₁: 126 mm

b₁: 67 mm

b₂: 59,5 mm

h₁: 64 mm

x: 126 mm

Hűtés: belső

Műszaki leírás

Hűtés	belső
x	126 mm
l ₁	126 mm
h ₁	64 mm
b ₁	67 mm
b ₂	59,5 mm
Befogó	ER25
VDI méret	30
Szerszámbefogás	ER25

Tartozék

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER szorítópatronhoz 25 ER

319804 25

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX3 ER szorítópatronhoz 25 ER

319802 25