

Garant**Meghajtott szerszám, radiális, standard tű, VX3, Típus: 30-VX3-L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319933 30-VX3-L
GTIN	4045197877093
Árucikk kategória	31W

Leírás**Kivitel:**

Használható **csillagrevolveren**. Balos kivitek, vagyis. Megmunkálás a főorsó irányába. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel, max. 70 bar.

IKD kivitel – kerámia tömítéskészlettel, max. 70 bar nyomáshoz, szárazon járatáshoz teljesen alkalmas.

Standard beigazító sor (tű).

Használható minden **DMG Gildemeister CTX** CNC esztergagépen **Sauter** revolverrel. Meghajtó csatlakozó **DIN 5480**. A szerszámok befogása a meghajtó szerszámban ER szorítópatronnal külső anyával vagy EWS licencű VARIA VX gyorscserés rendszerrel. Külső körvonal hűtés KM csővel, belső hűtés a szerszámon keresztül központilag az orsóval. Maximális fordulatszám 8000 min⁻¹.

Előny:

- **Súly- és geometria-optimalizált felépítés.**
- **Folyamatbiztos a kiváló minőségű alkotóelemeknek köszönhetően, hosszú élettartamú.**
- **Nagy nyomatékok átvitele.**
- **100%-os ellenőrzés – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.**
- **Belső hűtés: Speciális fejlesztésű és szabadalmaztatott tömítés.**

Felhasználás:

A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.

Alkalmazható :

DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.

Tartalom:

Meghajtott szerszámok szorítópatronhoz: Inkl. felfogó anya és körmőskulcs. AGW VARIA VX: Inkl. szorítókulcs.

Különleges tartozék:

Hozzávaló 319802 – 319888 sz. Varia VX betétek, 319761 – 319781 sz. ER gyorscsérés adapter, 308941 – 309878 sz. ER szorítópatron, 309680 – 309745 sz. ER szorítókulcs.

Figyelem:

- **További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Az IK szerszámoknál (belső hűtés) nincs szárazon futás standard tömítésnél, hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.**
- **Ajánlás: A VARIA VX kivittelt egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) kezelje.**
- **Nehéz marási munkákhoz a kúpos görgőcsapágyas változat ajánlott, ajánlatkérésre.**

Szerszámbefogás: Varia VX3

l₁: 134 mm

b₁: 69,5 mm

b₂: 41 mm

h₁: 68 mm

x: 100 mm

Hűtés: külső

Műszaki leírás

Hűtés	külső
x	100 mm
l ₁	134 mm
h ₁	68 mm
b ₁	69,5 mm
b ₂	41 mm
Befogó	VX3
VDI méret	30
Szerszámbefogás	Varia VX3
Termék fajtája	Meghajtott szerszám

Tartozék

Axiális marótüske tartó VARIA VX3 Tüske Ø d1 22 mm

319835 22

Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 8 mm	319823 8
Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 25 mm	319823 25
Varia szorítópatronos befogó VARIA VX3 ER szorítópatron mérethez 16	319802 16
Axiális marótüske tartó VARIA VX3 Tüske Ø d1 16 mm	319835 16
Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 20 mm	319823 20
Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 12 mm	319823 12
Varia szorítópatronos befogó VARIA VX3 ER szorítópatron mérethez 25	319802 25
Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 16 mm	319823 16
Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 6 mm	319823 6
Varia szorítópatronos befogó VARIA VX3 ER szorítópatron mérethez 32	319802 32
Axiális marótüske tartó VARIA VX3 Tüske Ø d1 27 mm	319835 27
Varia szorítópatronos befogó VARIA VX3 ER szorítópatron mérethez 20	319802 20
Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 10 mm	319823 10