



Meghajtott szerszám, radiális, standard tű, VX4, Típus: 40-VX4-LIK



Rendelési adatok

Rendelés száma	319937 40-VX4-LIK
GTIN	4045197877147
Árucikk kategória	31W

Leírás

Kivitel:

Használható minden **DMG Gildemeister CTX** CNC esztergagépen **Sauter** revolverrel. Meghajtó csatlakozó **DIN 5480**. A szerszámok befogása a meghajtó szerszámban ER szorítópatronnal külső anyával vagy EWS licencű VARIA VX gyorscsérés rendszerrel. Külső körvonal hűtés KM csővel, belső hűtés a szerszámon keresztül központilag az orsóval. Maximális fordulatszám 8000 min⁻¹. Standard beigazító sor (tű).

Használható **csillagrevolveren**. Balos kivitek, vagyis. Megmunkálás a főorsó irányába. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel, max. 70 bar.

Előny:

- **Súly- és geometria-optimalizált felépítés.**
- **Folyamatbiztos a kiváló minőségű alkotóelemeknek köszönhetően, hosszú élettartamú.**
- **Nagy nyomatékok átvitele.**
- **100%-os ellenőrzés – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.**
- **Belső hűtés: Speciális fejlesztésű és szabadalmaztatott tömítés.**

Felhasználás:

A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.

Alkalmazható :

DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.

Tartalom:

Meghajtott szerszámok szorítópatronhoz: Inkl. felfogó anya és körmőskulcs. AGW VARIA VX: Inkl. szorítókulcs.

Különleges tartozék:

Hozzávaló Varia VX betétek 319802 – 319888 sz., ER szorítópatronok 308941 – 309878 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 sz.

Figyelem:

- **További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Az IK szerszámoknál (belső hűtés) nincs szárazon futás standard tömítésnél, hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.**
- **Ajánlás: A VARIA VX kivitel egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) kezelje.**

VDI méret: 40

Szerszámbefogás: Varia VX4

l₁: 138 mm

b₁: 76,5 mm

b₂: 72 mm

h₁: 76 mm

x: 100 mm

Hűtés: belső

Műszaki leírás

Hűtés	belső
x	100 mm
l ₁	138 mm
h ₁	76 mm
b ₁	76,5 mm
b ₂	72 mm
Befogó	VX4
VDI méret	40
Szerszámbefogás	Varia VX4

Tartozék

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER szorítópatronhoz 32 ER

319804 32

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER szorítópatronhoz 16 ER

319804 16

Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 6 mm	319827 6
Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 8 mm	319827 8
Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 16 mm	319827 16
Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER szorítópatronhoz 25 ER	319804 25
Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 10 mm	319827 10
Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 20 mm	319827 20
Axiális marótüske tartó VARIA VX4 Tüske Ø d1 22 mm	319838 22
Axiális marótüske tartó VARIA VX4 Tüske Ø d1 27 mm	319838 27
Axiális marótüske tartó VARIA VX4 Tüske Ø d1 16 mm	319838 16
Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER szorítópatronhoz 40 ER	319804 40
Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 12 mm	319827 12
Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 25 mm	319827 25
Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER szorítópatronhoz 20 ER	319804 20