



## Meghajtott szerszám, radiális, TOEM lap, VX3, Típus: 30-VX3-LIK



### Rendelési adatok

Rendelés száma	319941 30-VX3-LIK
GTIN	4045197877185
Árucikk kategória	31W

### Leírás

#### Kivitel:

Használható **csillagrevolveren**. Balos kivitek, vagyis. Megmunkálás a főorsó irányába. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel, max. 70 bar.

Ütköző lap (42,5-TOEM).

Használható minden **DMG Gildemeister CTX** CNC esztergagépen **Sauter** revolverrel. Meghajtó csatlakozó **DIN 5480**. A szerszámok befogása a meghajtó szerszámban ER szorítópatronnal külső anyával vagy EWS licencű VARIA VX gyorscséres rendszerrel. Külső körvonal hűtés KM csővel, belső hűtés a szerszámon keresztül központilag az orsóval. Maximális fordulatszám 8000 min<sup>-1</sup>.

#### Előny:

- **Súly- és geometria-optimalizált felépítés.**
- **Folyamatbiztos a kiváló minőségű alkotóelemeknek köszönhetően, hosszú élettartamú.**
- **Nagy nyomatékok átvitele.**
- **100%-os ellenőrzés – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.**
- **Belső hűtés: Speciális fejlesztésű és szabadalmaztatott tömítés.**

#### Felhasználás:

A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.

#### Alkalmazható :

DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.

#### Tartalom:

Meghajtott szerszámok szorítópatronhoz: Inkl. felfogó anya és körmőskulcs. AGW VARIA VX: Inkl. szorítókulcs.

#### Különleges tartozék:

Hozzávaló Varia VX betétek 319802 – 319888 sz., ER szorítópatronok 308941 – 309878 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 sz.

#### Figyelem:

- **További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **Az IK szerszámoknál (belső hűtés) nincs szárazon futás standard tömítésnél, hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.**
- **Ajánlás: A VARIA VX kivitel egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) kezelje.**

VDI méret: 30

Szerszámbefogás: Varia VX3

$l_1$ : 134 mm

$b_1$ : 69,5 mm

$b_2$ : 59,5 mm

$h_1$ : 68 mm

x: 100 mm

Hűtés: belső

## Műszaki leírás

Hűtés	belső
x	100 mm
$l_1$	134 mm
$h_1$	68 mm
$b_1$	69,5 mm
$b_2$	59,5 mm
Befogó	VX3
VDI méret	30
Szerszámbefogás	Varia VX3

## Tartozék

Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 10 mm	319823 10
Axiális marótüske tartó VARIA VX3 Tüske Ø d1 16 mm	319835 16
Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 16 mm	319823 16
Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 6 mm	319823 6

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX3 ER szorítópatronhoz 20 ER	319802 20
Varia szorítópatronos befogó VARIA VX3 ER szorítópatronhoz 25 ER	319802 25
Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 12 mm	319823 12
Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 8 mm	319823 8
Varia szorítópatronos befogó VARIA VX3 ER szorítópatronhoz 16 ER	319802 16
Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 20 mm	319823 20
Axiális marótüske tartó VARIA VX3 Tüske Ø d1 22 mm	319835 22
Axiális marótüske tartó VARIA VX3 Tüske Ø d1 27 mm	319835 27
Varia szorítópatronos befogó VARIA VX3 ER szorítópatronhoz 32 ER	319802 32
Telibefúró tartó VARIA VX3 Befogási Ø D1 25 mm	319823 25