



## Meghajtott szerszám, radiális, TOEM lap, ER32, Típus: 40-32-LIK



### Rendelési adatok

Rendelés száma	319947 40-32-LIK
GTIN	4045197877208
Árucikk kategória	31W

### Leírás

#### Kivitel:

Ütköző lap (42,5-TOEM).

Használható **csillagrevolveren**. Balos kivitek, vagyis. Megmunkálás a főorsó irányába. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel, max. 70 bar.

Használható minden **DMG Gildemeister CTX** CNC esztergagépen **Sauter** revolverrel. Meghajtó csatlakozó **DIN 5480**. A szerszámok befogása a meghajtó szerszámban ER szorítópatronnal külső anyával vagy EWS licencű VARIA VX gyorscsérés rendszerrel. Külső körvonal hűtés KM csővel, belső hűtés a szerszámon keresztül központilag az orsóval. Maximális fordulatszám 8000 min<sup>-1</sup>.

#### Előny:

- **Súly- és geometria-optimalizált felépítés.**
- **Folyamatbiztos a kiváló minőségű alkotóelemeknek köszönhetően, hosszú élettartamú.**
- **Nagy nyomatékok átvitele.**
- **100%-os ellenőrzés – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.**
- **Belső hűtés: Speciális fejlesztésű és szabadalmaztatott tömítés.**

#### Felhasználás:

A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.

#### Alkalmazható :

DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.

#### Tartalom:

Meghajtott szerszámok szorítópatronhoz: Inkl. felfogó anya és körmőskulcs. AGW VARIA VX: Inkl. szorítókulcs.

#### Különleges tartozék:

Hozzávaló Varia VX betétek 319802 – 319888 sz., ER szorítópatronok 308941 – 309878 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 sz.

#### Figyelem:

- **További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **Az IK szerszámoknál (belső hűtés) nincs szárazon futás standard tömítésnél, hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.**
- **Ajánlás: A VARIA VX kivitel egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) kezelje.**

VDI méret: 40

Szerszámbefogás: ER32

l<sub>1</sub>: 138 mm

b<sub>1</sub>: 85 mm

b<sub>2</sub>: 72 mm

h<sub>1</sub>: 76 mm

x: 100 mm

Hűtés: belső

## Műszaki leírás

Hűtés	belső
x	100 mm
l <sub>1</sub>	138 mm
h <sub>1</sub>	76 mm
b <sub>1</sub>	85 mm
b <sub>2</sub>	72 mm
Befogó	ER32
VDI méret	40
Szerszámbefogás	ER32

## Tartozék

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER szorítópatronhoz 32 ER

319804 32

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX3 ER szorítópatronhoz 32 ER

319802 32