



Meghajtott szerszám, radiális, OT lap, VX4, Típus: 40-VX4-LIK



Rendelési adatok

Rendelés száma	319963 40-VX4-LIK
GTIN	4045197877307
Árucikk kategória	31W

Leírás

Kivitel:

Használható **csillagrevolveren**. Balos kivitek, vagyis megmunkálás a főorsó irányába. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel, max. 70 bar.

Használható minden **DMG Gildemeister CTX** CNC esztergagépen **Sauter** revolverrel. Meghajtó csatlakozó **DIN 5480**. A szerszámok befogása a meghajtó szerszámban ER szorítópatronnal külső anyával vagy EWS licencű VARIA VX gyorscséres rendszerrel. Külső körvonal hűtés KM csővel, belső hűtés a szerszámon keresztül központilag az orsóval. Maximális fordulatszám 8000 min⁻¹. OT lap.

Előny:

- **Súly- és geometria-optimalizált felépítés.**
- **Folyamatbiztos a kiváló minőségű alkotóelemeknek köszönhetően, hosszú élettartamú.**
- **Nagy nyomatékok átvitele.**
- **100%-os ellenőrzés – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.**
- **Belső hűtés: Speciális fejlesztésű és szabadalmaztatott tömítés.**

Felhasználás:

A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.

Alkalmazható :

DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.

Tartalom:

Meghajtott szerszámok szorítópatronhoz: Inkl. felfogó anya és körmöskulcs. AGW VARIA VX: Inkl. szorítókulcs.

Különleges tartozék:

Hozzávaló Varia VX betétek 319802 – 319888 sz., ER szorítópatronok 308941 – 309878 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 sz.

Figyelem:

- **További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Az IK szerszámoknál (belső hűtés) nincs szárazon futás standard tömítésnél, hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.**
- **Ajánlás: A VARIA VX kivitel egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) kezelje.**

VDI méret: 40

Szerszámbefogás: Varia VX4

l₁: 138 mm

b₁: 76,5 mm

b₂: 72 mm

h₁: 76 mm

x: 100 mm

Hűtés: belső

Műszaki leírás

Hűtés	belső
x	100 mm
l ₁	138 mm
h ₁	76 mm
b ₁	76,5 mm
b ₂	72 mm
Befogó	VX4
VDI méret	40
Szerszámbefogás	Varia VX4

Tartozék

Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 20 mm	319827 20
Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 12 mm	319827 12
Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 25 mm	319827 25
	319804 25

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER
szorítópatronhoz 25 ER

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER
szorítópatronhoz 16 ER

319804 16

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER
szorítópatronhoz 20 ER

319804 20

Axiális marótüske tartó VARIA VX4 Tüske Ø d1 22 mm

319838 22

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER
szorítópatronhoz 40 ER

319804 40

Axiális marótüske tartó VARIA VX4 Tüske Ø d1 27 mm

319838 27

Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 6 mm

319827 6

Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 16 mm

319827 16

Axiális marótüske tartó VARIA VX4 Tüske Ø d1 16 mm

319838 16

Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 8 mm

319827 8

Telibefúró tartó VARIA VX4 Befogási Ø D1 10 mm

319827 10

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER
szorítópatronhoz 32 ER

319804 32