

SWISS TOOLS

Furatkés tartó, PSC 80, Befogási Ø D1: 10 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	318889 10
GTIN	2050001921833
Árucikk kategória	36D

Leírás**Felhasználás:**

Furatkések befogásához.

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

belső hűtés: igen

A-méret kinyúlási hossz: 98 mm

Külső Ø D: 34 mm

L₁: 68 mm**Műszaki leírás**

Külső Ø D	34 mm
L ₁	68 mm
Befogási Ø D ₁	10 mm
A-méret kinyúlási hossz	98 mm
Befogó	PSC 80
Befogó szabvány	ISO 26623-2
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

