

**Garant****eco szerszámtartó axiális, 1-szeres, jobbos, HSK-T 63, Befogó négyszög: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	318620 25
GTIN	4045197889379
Árucikk kategória	31G

**Leírás****Kivitel:**

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

**GARANT** - Optimalizált élettartam, jobb felületminőségek, nagyobb folyamatbiztonság és a termelékenység növekedése a GARANT eco következtében.

**Felhasználás:**

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.  
ISO készárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

**Figyelem:**

Átfúrt alátétlapkával. Ezáltal alkalmas 20 **és** 25 mm szárú esztergakésekhez.

**Műszaki leírás**

Befogási hossz L <sub>1</sub>	88 mm
Befogó négyszöghöz	25 mm
Külső Ø D	102 mm
A-méret kinyúlási hossz	130 mm
B	40 mm
Befogó	HSK-T 63
Befogó szabvány	ISO 12164-3

belső hűtés

igen

Termék fajtája

Szerszámtartó