

STARCKE®**Szövet tépőzárás csiszolótárcsa (ZA), Ø 150 mm, Szemcsézet: 120****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567625 120
GTIN	4002748756542
Árucikk kategória	56Z

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül robusztus 341XK tépőzárás csiszolótárcsák **megerősített, szakadásálló pamutszövet tartón.** Új fejlesztésű kötésrendszer cirkonkorunddal (**ZA**).

A **tárcsa hátoldala bolyhos velúr borítású** és pl. az **567760 sz. tépőzárás csiszolótárcsával** alkalmazva **öntapadó.** Gyors tárcsacsere.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon ill. excenter-csiszolókon tépőzárás csiszolótárcsával (porelszívás nem lehetséges). Maximális munkavégzési sebesség **40 m/s.**

Sokoldalúan használható a **fémek durva- és finomcsiszolása** területén.

Figyelem:

Tépőzárás csiszolólapokhoz való kézi csiszolótömböt lásd az 567857 sz. 125 és 150 méretnél.

Tépőzárás csiszolóvlies tárcsa 566902 – 566950 sz. Ø 50 mm és Ø 75 mm kisméretű csiszolórendszert lásd az 554005 cikkszámától.

Műszaki leírás

Szemcsézet	120
Tárcsa Ø	150 mm
Gyártó jelölése	341XK
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Terméknév attribútum	Ø 150 mm
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzáras csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Tépőzáras csiszolótányér, M14 Külső Ø 150 mm	567760 150
Kézi csiszolótömb tépőzárral Tárcsa Ø-höz 150 mm	567857 150
Tépőzáras polírozó tányér, M14 Külső Ø 150 mm	567762 150