

Garant**eco szerszámtartó axiális, 2-szeres, jobbos, HSK-T 63, Befogó négyszög: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	318623 25
GTIN	4045197893253
Árucikk kategória	31G

Leírás**Kivitel:**

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

GARANT - Optimalizált élettartam, jobb felületminőségek, nagyobb folyamatbiztonság és a termelékenység növekedése a GARANT eco következtében.

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
ISO készárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

Figyelem:

Átfúrt alátétlappal. Ezáltal alkalmas 20 és 25 mm szárú esztergakésekhez.

Műszaki leírás

Befogó négyszöghöz	25 mm
Befogási hossz L ₁	88 mm
B	40 mm
A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Külső Ø D	102 mm
Befogó	HSK-T 63
Befogó szabvány	ISO 12164-3

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szerszámtartó