

Garant**Eco szerszámtartó radiális, HSK-T 63, Befogó négyszög: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	318625 25
GTIN	4045197893260
Árucikk kategória	31G

Leírás**Kivitel:**

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

GARANT - Optimalizált élettartam, jobb felületminőségek, nagyobb folyamatbiztonság és termelékenységnövekedés a GARANT Eco következtében.

Felhasználás:

ISO készárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

ISO készárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

Figyelem:

Átfúrt alátétlapkával. Ezáltal alkalmas 20 és 25 mm szárú esztergákékákhoz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Befogási hossz L ₁	88 mm
B	40 mm
Befogó négyszöghöz	25 mm
Külső Ø D	102 mm
Befogó	HSK-T 63
Befogó szabvány	ISO 12164-3

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szerszámtartó