

Garant**eco szerszámtartó ferde 45°, jobbos, HSK-T 63, Befogó négyszög: 25mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	318627 25
GTIN	4045197893277
Árucikk kategória	31G

Leírás

Kivitel:

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

GARANT - Optimalizált élettartam, jobb felületminőségek, nagyobb folyamatbiztonság és a termelékenység növekedése a GARANT eco következtében.

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

ISO készárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

Figyelem:

Átfúrt alátétlapkával. Ezáltal alkalmas 20 és 25 mm szárú esztergakésekhez.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	112,7 mm
B	40 mm
Külső Ø D	94 mm
Befogási hossz L ₁	80 mm
Hegyek középtelődása f	12,7 mm
Befogó négyszöghöz	25 mm
Befogó	HSK-T 63
Befogó szabvány	ISO 12164-3

belső hűtés

igen

Termék fajtája

Szerszámtartó