

Garant**eco szerszámtartó ferde 45°, balos, HSK-T 63, Befogó négyszög: 25mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 318628 25 |
| GTIN | 4045197893284 |
| Árucikk kategória | 31G |

Leírás

Kivitel:

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

GARANT - Optimalizált élettartam, jobb felületminőségek, nagyobb folyamatbiztonság és a termelékenység növekedése a GARANT eco következtében.

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

ISO készárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

Figyelem:

Átfúrt alátétlappal. Ezáltal alkalmas 20 **és** 25 mm szárú esztergakésekhez.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-------------|
| A-méret kinyúlási hossz | 112,7 mm |
| Befogási hossz L ₁ | 80 mm |
| B | 40 mm |
| Befogó négyszöghöz | 25 mm |
| Külső Ø D | 94 mm |
| Hegyek középtelődása f | 12,7 mm |
| Befogó | HSK-T 63 |
| Befogó szabvány | ISO 12164-3 |

| | |
|----------------|---------------|
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Szerszámtartó |