

Garant**eco szerszámtartó axiális, 2-szeres, jobbos, PSC 63, Befogó négyszög: 25mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	318855 25
GTIN	4045197893314
Árucikk kategória	31G

Leírás

Kivitel:

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

GARANT - Optimalizált élettartam, jobb felületminőségek, nagyobb folyamatbiztonság és a termelékenység növekedése a GARANT eco következtében.

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

ISO készárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre. Átfúrt alátétlapkával. Ezáltal alkalmas 20 és 25 mm szárú esztergakésekhez.

Műszaki leírás

Befogó négyszöghöz	25 mm
B	40 mm
Külső Ø D	102 mm
A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Befogási hossz L ₁	102 mm
Befogó	PSC 63
Befogó szabvány	ISO 26623-2

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szerszámtartó