

**Garant****eco szerszámtartó ferde 45°, jobbos, PSC 63, Befogó négyszög: 25mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	318857 25
GTIN	4045197893338
Árucikk kategória	31G

## Leírás

**Kivitel:**

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

**GARANT** - Optimalizált élettartam, jobb felületminőségek, nagyobb folyamatbiztonság és a termelékenység növekedése a GARANT eco következtében.

**Felhasználás:**

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

ISO készárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

**Figyelem:**

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre. Átfúrt alátétlapkával. Ezáltal alkalmas 20 és 25 mm szárú esztergakésekhez.

## Műszaki leírás

Hegyek középeltolódása f	12,7 mm
A-méret kinyúlási hossz	110 mm
Külső Ø D	94 mm
Befogó négyszöghöz	25 mm
B	40 mm
Befogó	PSC 63
Befogó szabvány	ISO 26623-2

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szerszámtartó