

Garant**eco BMT hosszanti befogó, BMT: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319884 40
GTIN	4045197877338
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. A nyomólap rugós az esztergakések egyenletes szorítása érdekében. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett. Biztosított golyós fúvókákkal max.80 bar-ig. Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében. Alkalmas olyan hatékony hűtőrendszerekhez, mint a GARANT eco, vagy akár más rendszerek. Alkalmas hagyományos esztergakésekhez.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

h_1	20 mm
L_1	70 mm
L_2	62 mm
x	70 mm

Hozzávaló gépek	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
b_2	65 mm
h_2	78 mm
Termék fajtája	Késtartó