

**Garant****Eco BMT hosszanti befogó, BMT: 55/E****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319884 55/E
GTIN	4045197877352
Árucikk kategória	31V

**Leírás****Kivitel:**

Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. A nyomólap rugós az esztergakések egyenletes szorítása érdekében. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett. Biztosított golyós fúvókákkal max.80 bar-ig. Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében. Alkalmas olyan hatékony hűtőrendszerekhez, mint a GARANT Eco, vagy akár más rendszerek. Alkalmas hagyományos esztergakésekhez.

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló gépek	Emag VL, Emag VT
$h_1$	20 mm
$b_2$	70,5 mm
x	70 mm

L <sub>2</sub>	64 mm
L <sub>1</sub>	64 mm
h <sub>2</sub>	90 mm
Termék fajtája	Késtartó