

**Garant****eco BMT hosszanti befogó, BMT: 68****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 319884 68     |
| GTIN              | 4045197877376 |
| Árucikk kategória | 31V           |

**Leírás****Kivitel:**

Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. A nyomólap rugós az esztergakések egyenletes szorítása érdekében. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett. Biztosított golyós fúvókákkal max.80 bar-ig. Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében. Alkalmas olyan hatékony hűtőrendszerekhez, mint a GARANT eco, vagy akár más rendszerek. Alkalmas hagyományos esztergakésekhez.

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Hozzávaló gépek | Mazak: QT Smart, QT Kompakt |
| $h_1$           | 25 mm                       |
| $L_2$           | 68 mm                       |
| x               | 75 mm                       |

|                |          |
|----------------|----------|
| $b_2$          | 64 mm    |
| $L_1$          | 110 mm   |
| $h_2$          | 94 mm    |
| Termék fajtája | Késtartó |