

**Garant****eco BMT keresztirányú befogó, BMT: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319886 40
GTIN	4045197877383
Árucikk kategória	31V

**Leírás****Kivitel:**

Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. A nyomólap rugós az esztergakések egyenletes szorítása érdekében. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett. Biztosított golyós fúvókákkal max.80 bar-ig. Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében. Alkalmos olyan hatékony hűtőrendszerekhez, mint a GARANT eco, vagy akár más rendszerek. Alkalmos hagyományos esztergakésekhez.

**Felhasználás:**

Elsősorban sík- és furatmegmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

$b_2$	65 mm
$h_1$	20 mm
x	80 mm
$L_1$	70 mm

Hozzávaló gépek	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
L <sub>2</sub>	62 mm
h <sub>2</sub>	78 mm
Termék fajtája	Késtartó