

**Garant****eco BMT keresztirányú befogó, BMT: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319886 60
GTIN	4045197877390
Árucikk kategória	31V

**Leírás****Kivitel:**

Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. A nyomólap rugós az esztergakések egyenletes szorítása érdekében. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett. Biztosított golyós fúvókákkal max.80 bar-ig. Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében. Alkalmas olyan hatékony hűtőrendszerekhez, mint a GARANT eco, vagy akár más rendszerek. Alkalmas hagyományos esztergakésekhez.

**Felhasználás:**

Elsősorban sík- és furatmegmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

$b_2$	70 mm
Hozzávaló gépek	Mori NL, Mori NT
x	100 mm
$L_2$	84 mm

$h_1$	25 mm
$L_1$	94 mm
$h_2$	108 mm
Termék fajtája	Késtartó