

Garant**BMT furatkés tartó, BMT: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319888 60
GTIN	4045197877444
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

Belső és külső hűtéshez.

Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. A nyomólap rugós az esztergakések egyenletes szorítása érdekében. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett. Biztosított golyós fúvókákkal max.80 bar-ig. Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében.

Felhasználás:

Furatmegmunkáláshoz furatkés tartóval vagy váltólapkás fúróval.

Műszaki leírás

Hozzávaló gépek	Mori NL, Mori NT
L ₂	84 mm
d _a	40 mm
Z	70 mm
L ₁	94 mm

h_1	108 mm
x	80 mm
l_1	110 mm
L_3	30 mm
Termék fajtája	Késtartó