

**Garant****Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel rezgéscsillapított, SK 40,  
Menet M × hossz L1: M12X150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301307 M12X150
GTIN	4045197889348
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos felépítésű.

**Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított magos befogó.****Felhasználás:**

Menetes becsavarozható marók befogásához.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz L <sub>1</sub>	150 mm
Menet M	M12×150
Külső Ø D	40 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Furat Ø D <sub>1</sub> tűrés IT6	12,5 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
A-méret kinyúlási hossz	169 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40