

Garant

Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel rezgés csillapított, kúpos alak, HSK-A 63, Menet M x hossz L1: M8X75

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	307037 M8X75
GTIN	4045197905031
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

RFID / Balluff-Chip furattal. Kúpos felépítésű. **Rezgés csillapított kivitel, rezgés csillapított magos befogó..**

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 301342 sz., szűkítő 301344 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., speciális kulcs 309890 sz.

Figyelem:

Tömör keményfém befogók ill. hosszabbítók becsavarozható maróhoz, lásd 301374 – 301379 sz. és 301361 – 301368 sz.

Műszaki leírás

Menet M	M8x75
Furat Ø D ₁	8,5 mm
Hasznos hossz L ₁	75 mm
Külső Ø D	23 mm
A-méret kinyúlási hossz	101 mm
L ₂	5 mm

Ø D ₂	13 mm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó