



**Csiszolóvászon (A) barna, nagyon rugalmas KK 114 F, 230×280 mm,
Szemcsézet: 120**



Rendelési adatok

Rendelés száma	556900 120
GTIN	4018875000427
Árucikk kategória	56V

Leírás

Kivitel:

Sűrű szövésű, robusztus és **nagyon rugalmas** pamutszövet (olaj- és petróleum álló) egyenletesen szórt, teljesen műgyanta kötésű **normál korunddal (A)**. Ideálisan illeszkedik a munkadarab geometriájához. **Nem rojtosodik, maximális csiszolási teljesítményű és hosszú élettartamú.** Lap mérete 230×280 mm.

VSM KK 114 F típus: Barna szövet, rendkívül erős igénybevételre. Ez a minőség különösen hajlékony, olajnak- és petróleumnak ellenáll és hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, elsősorban kézi csiszoláshoz (557600 sz. gumi csiszolótömb).

Műszaki leírás

Finomsági fok	közepes
Szemcsézet	120
Gyártó jelölése	KK 114 F
Sorozat	KK114F
Csiszolóanyag	Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Csiszolólapp szélessége	280 mm
Csiszolólapp hossza	230 mm
Terméknév attribútum	230×280 mm
Termék fajtája	Csiszolóvászon

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Acél fenőlap	556950
Gumi csiszolótömb	557600