


STARCKE®**Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A) 8 + 1 Lyukasztás, Ø 150 mm, Szemcsézet: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567755 40
GTIN	4002748776717
Árucikk kategória	56Z

Leírás**Kivitel:**

Csiszolópapír Starcke 540 FK (F-papír, 40 – 180-as szemcse) ill. Starcke 544 C3K (240 – 800-as szemcse, sztearát bevonat), **nagy szilárdságú és sűrű szórású**. Nagy csiszolási teljesítmény a speciálisan kezelt korund **(A)** szemcséknek köszönhetően. A **tárcsa hátoldala bolyhos velúr borítású és öntapadó**, a gyors tárcsacsere érdekében.

9 lyukkal Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 készülékekhez elszívással.

Felhasználás:

Univerzálisan felhasználható fémek, színes- és könnyűfémek, lakkok, festékek, fa, műanyag csiszolásához.

Excenter csiszolókon pl. az 567885 / 567990 sz. tépőzárás csiszolótárcsákkal. Maximális kerületi sebesség **40 m/s**.

Műszaki leírás

Szemcsézet	40
Tárcsa Ø	150 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Terméknév attribútum	Ø 150 mm
Elszívó lyukak száma	9
Meghajtó gép	Excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzárás csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

PU tépőzárás csiszolótányérPerforálás Külső Ø 150 mm	567887 150
PU tépőzárás csiszolótányér Külső Ø 150 mm	567885 150
Lyukasztott PU tartótányér Külső Ø 147 mm	567990 147