


HAINBUCH**Szorítóvas keresztrecézéssel, SK 100, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 15mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	329952 15
GTIN	2050001925084
Árucikk kategória	33H

Leírás

Kivitel:

Keresztrecézéssel nyers anyagokhoz, kis Ø

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Felhasználás:

Változatos alkalmazási területek megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztítésnél.

Figyelem:

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Befogási Ø	15 mm
Keménység	60 HR
Profil	kerek

Befogófelület	Keresztrecézés
Hossz L	59 mm
Befogó	SK 100
Termék fajtája	Befogófej sima