



**Csiszolóvászon (A) barna, nagyon rugalmas KK 114 F, 230×280 mm,
Szemcsézet: 180**



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 556900 180 |
| GTIN | 4018875000441 |
| Árucikk kategória | 56V |

Leírás

Kivitel:

Sűrű szövésű, robusztus és **nagyon rugalmas** pamutszövet (olaj- és petróleum álló) egyenletesen szórt, teljesen műgyanta kötésű **normál korunddal (A)**. Ideálisan illeszkedik a munkadarab geometriájához. **Nem rojtosodik, maximális csiszolási teljesítményű és hosszú élettartamú.** Lap mérete 230×280 mm.

VSM KK 114 F típus: Barna szövet, rendkívül erős igénybevételre. Ez a minőség különösen hajlékony, olajnak- és petróleumnak ellenáll és hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, elsősorban kézi csiszoláshoz (557600 sz. gumi csiszolótömb).

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Finomsági fok | finom |
| Szemcsézet | 180 |
| Gyártó jelölése | KK 114 F |
| Sorozat | KK114F |
| Csiszolóanyag | Normál korund |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Csiszolólapp szélessége | 280 mm |
| Csiszolólapp hossza | 230 mm |
| Terméknév attribútum | 230×280 mm |
| Termék fajtája | Csiszolóvászon |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Fa | alkalmas | | |
| Lakk | feltételesen alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|-------------------|--------|
| Acél fenőlap | 556950 |
| Gumi csiszolótömb | 557600 |