



## Erőmérő szelence, Méréstartomány: 0-25kN



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 479100 0-25   |
| GTIN              | 2050001056306 |
| Árucikk kategória | 47F           |

### Leírás

**Kivitel:**

Hidraulikus erőfelvevő közvetlenül beépített nyomásmérővel a statikus és közel statikus erőméréshez. Nemesacél ház és dugattyú, sajtolt sárgaréz nyomásmérő készülék vonszolt mutatóval. Idegen testek és fröccsenő víz bejutása ellen védett (IP43).

3x rögzítőmenet M5 a ház aljában.

**Előny:**

Rendeltetésszerű használat esetén 5 év szivárgás elleni garanciát nyújtunk.

**Funkció:**

IP43: Vízpermet ellen a normál üzemi helyzethez képest 60°-ig és  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

**Felhasználás:**

Szerszámgyártásban.

**Tartalom:**

Kijelző egység, kalibrálási jegyzőkönyv és szállítókoffer.

### Műszaki leírás

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Erőfelvevő magassága | 30 mm |
|----------------------|-------|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Erőfelvevő Ø          | 75 mm  |
| Skálaosztás-érték     | 1 kN   |
| Dugattyúfelület       | 10 cm <sup>2</sup>   |
| Méréstartomány        | 0 - 25 kN  |
| Üzemi hőmérséklet     | -10 - 50 °C  |
| Hibahatár             | ±1,6 a mérésstartomány végértékéből<br>(±2,5 vonszolt mutatóval) % |
| Dugattyú Ø            | 45 mm  |
| IP védettségi osztály | IP 43  |
| Méréstechnika         | analóg   |
| Mérési jegyzőkönyv    | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv                                     |
| Csomagolás            | Stabil doboz   |
| Termék fajtája        | Erőmérő szelece  |