

STARCKE®**Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A) 8 lyukasztással, Ø 125 mm, Szemcsézet: 180****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567745 180
GTIN	4002748776625
Árucikk kategória	56Z

Leírás**Kivitel:**

Csiszolópapír Starcke 540 FK (F-papír, 40 – 180-as szemcse) ill. Starcke 544 C3K (240 – 800-as szemcse, sztearát bevonat), **nagy szilárdságú és sűrű szórású**. Nagy csiszolási teljesítmény a speciálisan kezelt korund **(A)** szemcséknek köszönhetően. A **tárcsa hátoldala bolyhos velúr borítású és öntapadó**, a gyors tárcsacseré érdekében.

8 lyukasztással Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 készülékekhez elszívással.

Felhasználás:

Univerzálisan használható fémek, színes- és könnyűfémek, lakkok, festékek, fa, műanyag csiszolásához.

Excenter csiszolókon pl. az 567885 / 567990 sz. tépőzárás csiszolótárcsákkal. Maximális kerületi sebesség **40 m/s**.

Műszaki leírás

Szemcsézet	180
Tárcsa Ø	125 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Elszívó lyukak száma	8
Meghajtó gép	Excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzáras csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Lyukasztott PU tartótányér Külső Ø 123 mm	567990 123
---	------------