

**Erőmérő szelence, Méréstartomány: 0-0,25kN****Rendelési adatok**

Rendelés száma	479100 0-0,25
GTIN	2050001056214
Árucikk kategória	47F

Leírás**Kivitel:**

Hidraulikus erőfelvevő közvetlenül beépített nyomásmérővel a statikus és közel statikus erőméréshez. Nemesacél ház és dugattyú, sajtolt sárgaréz nyomásmérő készülék vonszolt mutatóval. Idegen testek és fröccsenő víz bejutása ellen védett (IP43).

3x rögzítőmenet M5 a ház aljában.

Előny:

Rendeltetésszerű használat esetén 5 év szivárgás elleni garanciát nyújtunk.

Funkció:

IP43: Vízpermet ellen a normál üzemi helyzethez képest 60°-ig és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Felhasználás:

Szerszámgyártásban.

Tartalom:

Kijelző egység, kalibrálási jegyzőkönyv és szállítókoffer.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 0,25 kN
----------------	-------------

Dugattyúfelület	10 cm ²
Erőfelvevő magassága	30 mm
Skálaosztás-érték	0,01 kN
Erőfelvevő Ø	75 mm
Üzemi hőmérséklet	-10 - 50 °C
Hibahatár	±1,6 a méréstartomány végértékéből (±2,5 vonszolt mutatóval) %
Dugattyú Ø	45 mm
IP védettségi osztály	IP 43
Méréstechnika	analóg
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Erőmérő szelece