

**Tépőzáras csiszolótárcsa 237AA (A), Ø 125 mm, Szemcsézet: 120****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 567726 120 |
| GTIN | 2050001711519 |
| Árucikk kategória | 53M |

Leírás**Kivitel:**

A tárcsa hátoldala bolyhos velúr borítású és pl. az **567760 sz. tépőzáras csiszolótárcsával** alkalmazva **öntapadó**. Gyors tárcsacsere.

237AA Trizact™ nagyon kisméretű alumíniumoxid ásványi részecskékből (A) álló finom szerkezetű piramis felülettel.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon ill. excenter-csiszolókon tépőzáras csiszolótárcsával (porelszívás nem lehetséges). Maximális munkavégzési sebesség **40 m/s**.

Finom és egyenletes csiszolási képhez, minden acélon, nemesacélon, sárgarézen és titán ötvözetten. Kifejezetten kontúrcsiszoláshoz és polírozás előkészítéséhez.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolólapokhoz való kézi csiszolótömböt lásd az 567857 sz. 125 és 150 méretnél. Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa 566902 – 566950 sz. Ø 50 mm és Ø 75 mm kisméretű csiszolórendszert lásd az 554005 cikkszámától.

Műszaki leírás

| | |
|------------|-----|
| Szemcsézet | 120 |
|------------|-----|

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 3M szemcsézet megnevezés | A160 |
| Tárcsa Ø | 125 mm |
| Gyártó jelölése | 237AA Trizact™ |
| Sorozat | 237AA |
| Csiszolóanyag | Alumíniumoxid ásványi részecskék (A) |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Terméknév attribútum | Ø 125 mm |
| Meghajtó gép | Sarokcsiszolók |
| Maximális kerületi sebesség | 40 m/s |
| Termék fajtája | Tépőzáras csiszolótárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| Tépőzáras polírozó tányér, M14 Külső Ø 125 mm | 567762 125 |
| Tépőzáras csiszolótányér, M14 Külső Ø 125 mm | 567760 125 |
| Kézi csiszolótömb tépőzárral Tárcsa Ø-höz 125 mm | 567857 125 |

