



## Erőmérő szelence, Méréstartomány: 0-60kN



### Rendelési adatok

Rendelés száma	479100 0-60
GTIN	2050001056320
Árucikk kategória	47F

### Leírás

**Kivitel:**

Hidraulikus erőfelvevő közvetlenül beépített nyomásmérővel a statikus és közel statikus erőméréshez. Nemesacél ház és dugattyú, sajtolt sárgaréz nyomásmérő készülék vonszolt mutatóval. Idegen testek és fröccsenő víz bejutása ellen védett (IP43).  
3x rögzítőmenet M5 a ház aljában.

**Előny:**

Rendeltetésszerű használat esetén 5 év szivárgás elleni garanciát nyújtunk.

**Funkció:**

IP43: Vízpermet ellen a normál üzemi helyzethez képest 60°-ig és  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

**Felhasználás:**

Szerszámgyártásban.

**Tartalom:**

Kijelző egység, kalibrálási jegyzőkönyv és szállítókoszorú.

### Műszaki leírás

Dugattyúfelület	10 cm <sup>2</sup>
-----------------	--------------------

Erőfelvevő Ø	75 mm
Skálaosztás-érték	2 kN
Méréstartomány	0 - 60 kN
Erőfelvevő magassága	30 mm
Üzemi hőmérséklet	-10 - 50 °C
Hibahatár	±1,6 a mérésstartomány végértékéből (±2,5 vonszolt mutatóval) %
Dugattyú Ø	45 mm
IP védettségi osztály	IP 43
Méréstechnika	analóg
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Erőmérő szelence