



Erőmérő szelence, Méréstartomány: 0-1kN



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 479100 0-1 |
| GTIN | 2050001056238 |
| Árucikk kategória | 47F |

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus erőfelvevő közvetlenül beépített nyomásmérővel a statikus és közel statikus erőméréshez. Nemesacél ház és dugattyú, sajtolt sárgaréz nyomásmérő készülék vonszolt mutatóval. Idegen testek és fröccsenő víz bejutása ellen védett (IP43).

3x rögzítőmenet M5 a ház aljában.

Előny:

Rendeltetésszerű használat esetén 5 év szivárgás elleni garanciát nyújtunk.

Funkció:

IP43: Vízpermet ellen a normál üzemi helyzethez képest 60°-ig és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Felhasználás:

Szerszámgyártásban.

Tartalom:

Kijelző egység, kalibrálási jegyzőkönyv és szállítókoszor.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|-------|
| Erőfelvevő magassága | 30 mm |
|----------------------|-------|

| | |
|-----------------------|--|
| Erőfelvevő Ø | 75 mm |
| Skálaosztás-érték | 0,05 kN |
| Méréstartomány | 0 - 1 kN |
| Dugattyúfelület | 10 cm ² |
| Üzemi hőmérséklet | -10 - 50 °C |
| Hibahatár | ±1,6 a mérésstartomány végértékéből (±2,5 vonszolt mutatóval) % |
| Dugattyú Ø | 45 mm |
| IP védettségi osztály | IP 43 |
| Méréstechnika | analóg |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Termék fajtája | Erőmérő szelence |