



Erőmérő szelence, Méréstartomány: 0-200kN



Rendelési adatok

Rendelés száma	479100 0-200
GTIN	2050001056351
Árucikk kategória	47F

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus erőfelvevő közvetlenül beépített nyomásmérővel a statikus és közel statikus erőméréshez. Nemesacél ház és dugattyú, sajtolt sárgaréz nyomásmérő készülék vonszolt mutatóval. Idegen testek és fröccsenő víz bejutása ellen védett (IP43).
3x rögzítőmenet M5 a ház aljában.

Előny:

Rendeltetésszerű használat esetén 5 év szivárgás elleni garanciát nyújtunk.

Funkció:

IP43: Vízpermet ellen a normál üzemi helyzethez képest 60°-ig és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Felhasználás:

Szerszámgyártásban.

Tartalom:

Kijelző egység, kalibrálási jegyzőkönyv és szállítókoszor.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 200 kN
----------------	------------

Skálaosztás-érték	10 kN
Dugattyúfelület	80 cm ²
Erőfelvevő Ø	138 mm
Erőfelvevő magassága	41 mm
Üzemi hőmérséklet	-10 - 50 °C
Hibahatár	±1,6 a méréstartomány végértékéből (±2,5 vonszolt mutatóval) %
Dugattyú Ø	100 mm
IP védettségi osztály	IP 43
Méréstechnika	analóg
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Erőmérő szelece