



Erőmérő szelece ellapított alak, Méréstartomány: 0-1,2kN



Rendelési adatok

Rendelés száma	479110 0-1,2
GTIN	2050001858818
Árucikk kategória	47F

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus erőfelvevő közvetlenül beépített nyomásmérővel a statikus és közel statikus erőméréshez. Nemesacél ház és dugattyú, sajtolt sárgaréz nyomásmérő készülék vonszolt mutatóval. Idegen testek és fröccsenő víz bejutása ellen védett (IP43).

Előny:

Rendeltetésszerű használat esetén 5 év szivárgás elleni garanciát nyújtunk.

Funkció:

IP43: Vízpermet ellen a normál üzemi helyzethez képest 60°-ig és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Felhasználás:

Szerszámgyártásban.

Különösen alkalmas **satukon végzett mérésekhez**.

Tartalom:

Kijelző egység, kalibrálási jegyzőkönyv és szállítókoffer.

Műszaki leírás

Erőfelvevő magassága	38 mm
----------------------	-------

Skálaosztás-érték	0,05 kN
Méréstartomány	0 - 1,2 kN
Erőfelvevő Ø	90 mm
Dugattyúfelület	10 cm ²
Üzemi hőmérséklet	-10 - 50 °C
Hibahatár	±1,6 a mérésstartomány végértékéből (±2,5 vonszolt mutatóval) %
Dugattyú Ø	50 mm
IP védettségi osztály	IP 43
Méréstechnika	analóg
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Erőmérő szelence