



Rugós erőmérő Macro Line Newton, Maximális méréstartomány: 200N



Rendelési adatok

Rendelés száma	479422 200
GTIN	7612348801961
Árucikk kategória	47F

Leírás

Kivitel:

Precíziós erőmérők nagy pontossággal, a teher $\pm 0,3\%$ -ával. Tára-tartomány a kapacitás max. 20%-áig. Tetszőleges mérési helyzet (a 479410 sz. kivételével – csak függőlegesen). Nulla-beállítás és 20 %-os tára beállítás állítócsavarral. Felső és alsó felfüggesztés 360°-ban elforgatható.

Vonzolt mutatóval és tartófogantyúval.

Tartalom:

Műanyag tok és kezelési utasítás.

Opcionális tartozék:

Átalakító készlet a 479421 sz. rugós erőmérőhöz.

Műszaki leírás

Maximális mérlegelési tartomány	200 N
Teher felfüggesztése	horog
Skálahossz	140 mm
Osztás	2 N

Kalibrálás	K1
Termék fajtája	Rugós erőmérő

Szolgáltatások

KalibrálásRugós erőmérő Típus F	027730 F
---------------------------------	----------

Tartozék

Vonszolt mutató Típus MACRO	479429 MACRO
Nyomókészlet Típus MACRO	479421 MACRO