



Rugós erőmérő Medio Line, Maximális méréstartomány: 300g



Rendelési adatok

Rendelés száma	479415 300
GTIN	2050001051677
Árucikk kategória	47F

Leírás

Kivitel:

Precíziós erőmérők nagy pontossággal, a teher $\pm 0,3\%$ -ával. Tára-tartomány a kapacitás max. 20%-áig. Tetszőleges mérési helyzet (a 479410 sz. kivételével – csak függőlegesen). Nulla-beállítás és 20 %-os tára beállítás állítócsavarral. Felső és alsó felfüggesztés 360°-ban elforgatható.

Tartalom:

Műanyag tok és kezelési utasítás.

Opcionális tartozék:

Átalakító készlet a 479421 sz. rugós erőmérőhöz.

Műszaki leírás

Skálahossz	100 mm
Osztás	2 g
Maximális mérlegelési tartomány	300 g
Teher felfüggesztése	csipesz

Kalibrálás	K1
Termék fajtája	Rugós erőmérő

Szolgáltatások

KalibrálásRugós erőmérő Típus F	027730 F
---------------------------------	----------

Tartozék

Kampók és csipeszekMicro-hoz / Medio-hoz	479428
Vonzolt mutató Típus MEDIO	479429 MEDIO
Nyomókészlet Típus MEDIO	479421 MEDIO