



## Erőmérő szelece hárompofás tokmányhoz, Méréstartomány: 0-160kN



### Rendelési adatok

Rendelés száma	479115 0-160
GTIN	2050001056559
Árucikk kategória	47F

### Leírás

#### Kivitel:

Hidraulikus erőfelvevő közvetlenül beépített nyomásmérővel a statikus és közel statikus erőméréshez. Nemesacél ház és dugattyú, sajtolt sárgaréz nyomásmérő készülék vonszolt mutatóval. Idegen testek és fröccsenő víz bejutása ellen védett (IP43).

#### Előny:

Rendeltetésszerű használat esetén 5 év szivárgás elleni garanciát nyújtunk.

#### Felhasználás:

Szerszámgyártásban.

Különösen alkalmas **hárompofás tokmányban történő felhasználáshoz**.

#### Tartalom:

Kijelző egység, kalibrálási jegyzőkönyv és szállítókoszorú.

### Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 160 kN
Erőfelvevő magassága	77 mm
Skálaosztás-érték	5 kN

Erőfelvevő Ø	110 mm
Üzemi hőmérséklet	-10 - 50 °C
Hibahatár	±1,6 a méréstartomány végértékéből (±2,5 vonszolt mutatóval) %
Méréstechnika	analóg
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Erőmérő szelence