


3M**Csiszolószivacs készlet, 24 darabos extra puha, 125×98×13 mm, Szemcsézet: 100**

Rendelési adatok

Rendelés száma	557530 100
GTIN	4046719251773
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

Csiszolószivacs extra lágy közbenső réteggel. Kitűnően igazodik minden profilhoz. **2 oldalon bevonattal.**

Szilícium-karbid (SiC)

Előny:

- **Rugalmas, nem törik meg és nem gyűrődik.**
- **Minden szivacs alkalmas nedves csiszoláshoz is.**
- **Csekély eltömődési hajlam, kimosható.**

Felhasználás:

Egyenetlen és profilírozott felületek finomcsiszolásához a geometria módosítása nélkül. Fém, fa és műanyagok megcsiszolásához a festék felhordása előtt, lakk közbenső csiszolásához.

Műszaki leírás

Szemcsézet	100
Finomsági fok	finom
Csiszolóanyag	Szilícium-karbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Szélesség	98 mm

Magasság	13 mm
Hossz	125 mm
Terméknév attribútum	125×98×13 mm
Bevonatos felületek száma	2
Szivacsok, lapok száma	24
Termék fajtája	Csiszolószivacs

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		